



WH37685305D

FLF Gr.2 komplett: 3x Typ 23/L1 mit Flachkabeldose POWER Schwarz

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Schwarz

RAL Nummer 9005

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 62.50 mm

Breite 75 mm

Tiefe 43.3 mm

Kabel

Kabellänge 0.45 m

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen 37 mm

Einbautiefe 6.3 mm

Anschluss

Leiterquerschnitt 1.0 - 2.5 mm²

Anschlussmöglichkeiten

Montageart Einbaubar
Schnappbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 23

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

Mit Signallampe Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Kapazität

Anzahl Module 3

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK02

Schutzart IP IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

Texte

Aufdruck Ohne Aufdruck

Abdeckung Vollplatte

Schutz Ohne erhöhten Berührungsschutz

Texte

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
Typ	Apparat Gr. II

Geeignet für

FLF-Aufputzmontage / FLF-Unterputzmontage

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----