



WH23260209Q

kallysto apparent complet: 2x poussoir universel Brun

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 0.01 A

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Architecture

Type d'organe de commande Touche
Nombre de pôles 2

Matière

Couleur Marron
Finition Mat
Matière Métal
Plastique
Traitement de surface Non traité
Transparent Non

Dimensions

Hauteur 88 mm
Largeur 88 mm
Profondeur 56 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

Installation, montage

Montage En saillie

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2
Type de bouton poussoir Double bouton-poussoir
Contact d'acquiescement Non

Sécurité

Indice de protection IP IP20
Résistance aux chocs IK IK04

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Oui

Textes

Inscription Sans inscription
Type de raccordement Avec borniers de raccordement enfichables. Avec bornes à vis

Convient pour

kallysto montage en saillie