



WH20260200B

kallysto ENC: 2x poussoir universel + plaque de fixation + face Ultra Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 0.01 A

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Architecture

Type d'organe de commande Touche

Nombre de pôles 2

Matière

Couleur Ultra blanc

Finition Mat

Matière Métal
Plastique

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

Dimensions

Hauteur 77 mm

Largeur 77 mm

Profondeur 28.50 mm

Profondeur de montage 17.5 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 17.5 mm

Installation, montage

Montage Encastré

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

Type de bouton poussoir Double bouton-poussoir

Contact d'acquiescement Non

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Oui

Textes

Inscription Sans inscription

Type de raccordement Avec borniers de raccordement enfichables. Avec bornes à vis

Convient pour

kallysto encastré

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui