



WH20260200A

kallysto 2x poussoir universel Plaque frontale pour combinaison U-Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	0.01 A
------------------------	--------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Touche
Nombre de pôles	2

Matière

Couleur	Ultra blanc
Finition	Mat
Matière	Métal Plastique
Traitement de surface	Non traité
Transparent	Non

Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	60 mm
Profondeur	28.50 mm
Profondeur de montage	17.5 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	17.5 mm

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2
Type de bouton poussoir	Double bouton-poussoir
Contact d'acquiescement	Non

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Oui
--------------------------------	-----

Textes

Inscription	Sans inscription
Type de raccordement	Avec borniers de raccordement enfichables. Avec bornes à vis

Convient pour

kallysto encastré	
-------------------	--

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----