



WH20261205B

**kallysto UP: 2x Universal-Taster mit LED + Befestigungsplatte und Front Schwarz**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Taststrom	0.01 A
-----------	--------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Taste
Polanzahl	2

**Werkstoff**

Farbe	Schwarz
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein

**Abmessungen**

Höhe	77 mm
Breite	77 mm
Tiefe	28.50 mm
Einbautiefe	17.5 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	17.5 mm

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten	2
Ausführung Taster	Serientaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
Stossfestigkeit IK	IK02

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Ja
-----------------------	----

**Texte**

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Anschlussart	Mit Steckanschlussklemmenblöcken. Mit Schraubklemmen

**Geeignet für**

kallysto Unterputz

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----