



WH20261205B

**kallysto UP: 2x Universal-Taster mit LED + Befestigungsplatte und Front Schwarz**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Taststrom 0.01 A

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Taste

Polanzahl 2

**Werkstoff**

Farbe Schwarz

Glanzgrad Matt

Werkstoff Metall  
Kunststoff

Oberfläche Unbehandelt

Transparent Nein

**Abmessungen**

Höhe 77 mm

Breite 77 mm

Tiefe 28.50 mm

Einbautiefe 17.5 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 17.5 mm

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten 2

Ausführung Taster Serientaster

Mit Rückmeldekontakt Nein

**Sicherheit**

Schutzart IP IP20

Stoßfestigkeit IK IK02

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Ja

**Texte**

Aufdruck Ohne Aufdruck

Anschlussart Mit Steckanschlussklemmenblöcken. Mit Schraubklemmen

**Geeignet für**

kallysto Unterputz

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja