



WH23130109Q



**kallysto AP komplett: Druck-Impulstaster Braun**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Taststrom 10 A

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Taste

Polanzahl 1

**Werkstoff**

Farbe Braun

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

Transparent Nein

**Abmessungen**

Höhe 88 mm

Breite 88 mm

Tiefe 59 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

**Installation, Montage**

Montage auf Aufputz

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten 1

Ausführung Taster Einzeltaster

Mit Rückmeldekontakt Nein

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp quickconnect

**Sicherheit**

Schutzart IP IP20

Stoßfestigkeit IK IK04

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Texte**

Aufdruck Ohne Aufdruck

Beleuchtung Beleuchtbar durch LED Leuchtpatrone

Schaltart/Variante Taster Wechsler

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen

**Geeignet für**

kallysto Aufputz

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja