



WH23140300Q



kallysto AP komplett: 2x Druck-Impulstaster Ultraweiss

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom	10 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	230 V
--------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Zweiteilige Taste
Polanzahl	2

Werkstoff

Farbe	Ultraweiss
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	20 %
Rückwand Innenseite	Matt

Abmessungen

Höhe	88 mm
Breite	88 mm
Tiefe	59 mm
Einbautiefe	59 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Bedienelemente und Anzeigen

Kontrollleuchte	Ohne
Anzahl der Tasten	2
Ausführung Taster	Serientaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect
Mit Krallenbefestigung	Nein

Anschluss

Lampenfassung Typ	Stecksocket
Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK04

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Texte

Zentralstücke	Das verwendete Zentralstück bestimmt die Funktion Schalter oder Taster
Aufdruck	Ohne Aufdruck
Montageart	Nur als Einzelgerät einsetzbar
Beleuchtung	Beleuchtbar durch LED Leuchtpatrone
Dichtung	Ohne Dichtung

Texte

Schaltart/Variante	Serientaster Wechsler
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen

Geeignet für

kallysto Aufputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----