



WH23180204Q

kallysto apparent complet: Interrupteur rotatif S0/2 pôles/0-1-0-1/ Anthracite

Caractéristiques techniques

Installation, montage

|         |            |
|---------|------------|
| Montage | En saillie |
|---------|------------|

Tension

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

Matière

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Couleur               | Anthracite |
| Code RAL              | 7024       |
| Finition              | Mat        |
| Matière               | Duroplast  |
| Traitement de surface | Non traité |

Identification

|                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Elément de base avec plaque d'adaptateur | Elément de base avec habillage complet |
|------------------------------------------|----------------------------------------|

Connectivité

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

Dimensions

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Dimensions                           | 88 x 88 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 0 mm       |

Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Résistance aux chocs IK | IK04 |

Architecture

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Type d'organe de commande | Rotatif |
|---------------------------|---------|

Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 25 A |
|-------------------------|------|

Textes

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Type de raccordement | Avec bornes à vis                   |
| Éclairage            | Sans éclairage (non éclairable)     |
| Type de commutation  | Schéma interrupteur arrêt 0/2-pôles |

Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|