




WH23261403Q

kallysto AP komplett: 4x Universal-Taster mit LED Lichtgrau

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom	0.01 A
-----------	--------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Taste
Polanzahl	4

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein

Abmessungen

Höhe	88 mm
Breite	88 mm
Tiefe	56 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	4
Mit Rückmeldekontakt	Nein

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK04

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Ja
-----------------------	----

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Anschlussart	Mit Steckanschlussklemmenblöcken. Mit Schraubklemmen

Geeignet für

kallysto Aufputz	
------------------	--

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----