



WH23261203Q

**kallysto apparent complet: 2x poussoir universel avec LED Gris Clair**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant de commutation	0.01 A
------------------------	--------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Architecture**

Type d'organe de commande	Touche
Nombre de pôles	2

**Matière**

Couleur	Gris clair
Finition	Mat
Matière	Métal Plastique
Traitement de surface	Non traité
Transparent	Non

**Dimensions**

Hauteur	88 mm
Largeur	88 mm
Profondeur	56 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	0 mm

**Installation, montage**

Montage	En saillie
---------	------------

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches	2
Type de bouton poussoir	Double bouton-poussoir
Contact d'acquittement	Non

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK04

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Oui
--------------------------------	-----

**Textes**

Inscription	Sans inscription
Type de raccordement	Avec borniers de raccordement enfichables. Avec bornes à vis

**Convient pour**

kallysto montage en saillie
-----------------------------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----