



WH23140305Q



**kallysto apparent complet: 2x poussoir Noir**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant de commutation 10 A

**Tension**

Tension nominale 230 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Architecture**

Type d'organe de commande Poussoir double

Nombre de pôles 2

**Matière**

Couleur Noir

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 20 %

Finition fond profilé (installation) Mat

**Dimensions**

Hauteur 88 mm

Largeur 88 mm

Profondeur 59 mm

Profondeur de montage 59 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

**Installation, montage**

Montage En saillie

**Commandes et indicateurs**

Témoin lumineux Sans

Nombre de touches 2

Type de bouton poussoir Double bouton-poussoir

Contact d'acquiescement Non

**Connectivité**

Type de connexion / prise QuickConnect

Avec fixation à griffes Non

**Raccordement**

Type de douille de lampe Culot

Type de connexion / prise Borne enfichable

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK04

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Textes**

Plaques centrales La plaque centrale utilisé détermine la fonction interrupteur ou poussoir

Inscription Sans inscription

Mode de montage Uniquement utilisable comme appareil individuel

Éclairage Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED

---

**Textes**

Joint d'étanchéité	Sans joint d'étanchéité
Type de commutation	Série contact inverseur à bouton-poussoir
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect

---

**Convient pour**

kallysto montage en saillie

---

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----