



WH20260607B

kallysto ENC: 6x poussoir universel avec plaque de fixation et face Beige

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	0.01 A
------------------------	--------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Touche
Nombre de pôles	6

Matière

Couleur	Beige
Finition	Mat
Matière	Métal Plastique
Traitement de surface	Non traité
Transparent	Non

Dimensions

Hauteur	77 mm
Largeur	77 mm
Profondeur	28.50 mm
Profondeur de montage	17.5 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	17.5 mm

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	6
Contact d'acquittement	Non

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Oui
--------------------------------	-----

Textes

Inscription	Sans inscription
Type de raccordement	Avec borniers de raccordement enfichables. Avec bornes à vis

Convient pour

kallysto encastré
