



WH20260607B

**kallysto ENC: 6x poussoir universel avec plaque de fixation et face Beige**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant de commutation 0.01 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Architecture**

Type d'organe de commande Touche  
Nombre de pôles 6

**Matière**

Couleur Beige  
Finition Mat  
Matière Métal  
Plastique  
Traitement de surface Non traité  
Transparent Non

**Dimensions**

Hauteur 77 mm  
Largeur 77 mm  
Profondeur 28.50 mm  
Profondeur de montage 17.5 mm  
Profondeur des boîtes d'encastrement 17.5 mm

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches 6  
Contact d'acquiescement Non

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20  
Résistance aux chocs IK IK02

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Oui

**Textes**

Inscription Sans inscription  
Type de raccordement Avec borniers de raccordement enfichables. Avec bornes à vis

**Convient pour**

kallysto encastré