




WH23181103Q

**kallysto apparent complet: Interrupteur rotatif S2/1p/0-AUT-0-MAN/ Gris Clair**

### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

Montage En saillie

#### Tension

Tension nominale 250 V

#### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

#### Matière

Couleur Gris clair

Code RAL 7035

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

#### Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur Elément de base avec habillage complet

#### Connectivité

Type de montage Fixation par vis

#### Dimensions

Dimensions 88 x 88 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK04

#### Architecture

Type d'organe de commande Rotatif

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

#### Textes

Type de raccordement Avec bornes à vis

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation Schéma commutateur 2/1-pôle, 0-AUT-0-MAN

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui