



WH23261204Q

kallysto apparent complet: 2x poussoir universel avec LED Anthracite

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 0.01 A

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Architecture

Type d'organe de commande Touche

Nombre de pôles 2

Matière

Couleur Anthracite

Finition Mat

Matière Métal
Plastique

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

Dimensions

Hauteur 88 mm

Largeur 88 mm

Profondeur 56 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

Installation, montage

Montage En saillie

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

Type de bouton poussoir Double bouton-poussoir

Contact d'acquiescement Non

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK04

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Oui

Textes

Inscription Sans inscription

Type de raccordement Avec borniers de raccordement enfichables. Avec bornes à vis

Convient pour

kallysto montage en saillie

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui