



WH23181104Q

kallysto AP komplett: Drehschalter S2/1-polig/ 0-AUT-0-MAN / Anthrazit

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Spannung

Nennspannung 250 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Anthrazit

RAL Nummer 7024

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement mit Komplettgehäuse

Anschlussmöglichkeiten

Montageart Schraubbefestigung

Abmessungen

Abmessungen 88 x 88 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Stoßfestigkeit IK IK04

Architektur

Steuer-/Bedienelement Drehknopf

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Beleuchtung Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)

Schaltart/Variante Umschalter Schema 2/1-polig, 0-AUT-0-MAN

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja