




WH23181105Q

kallysto apparent complet: Interrupteur rotatif S2/1p/0-AUT-0-MAN/ Noir

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage En saillie

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Noir

Code RAL 9005

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur Elément de base avec habillage complet

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Dimensions

Dimensions 88 x 88 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK04

Architecture

Type d'organe de commande Rotatif

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Textes

Type de raccordement Avec bornes à vis

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation Schéma commutateur 2/1-pôle, 0-AUT-0-MAN

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui