



WH20260604B

**kallysto ENC: 6x poussoir universel + plaque de fixation + face Anthracite**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant de commutation	0.01 A
------------------------	--------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Architecture**

Type d'organe de commande	Touche
Nombre de pôles	6

**Matière**

Couleur	Anthracite
Finition	Mat
Matière	Métal Plastique
Traitement de surface	Non traité
Transparent	Non

**Dimensions**

Hauteur	77 mm
Largeur	77 mm
Profondeur	28.50 mm
Profondeur de montage	17.5 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	17.5 mm

**Installation, montage**

Montage	Encastré
---------	----------

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches	6
Contact d'acquittement	Non

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Oui
--------------------------------	-----

**Textes**

Inscription	Sans inscription
Type de raccordement	Avec borniers de raccordement enfichables. Avec bornes à vis

**Convient pour**

kallysto encastré	
-------------------	--

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----