



WH20260605A

**kallysto 6x Universal-Taster mit Front für Kombination Schwarz**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Taststrom	0.01 A
-----------	--------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Taste
-----------------------	-------

Polanzahl	6
-----------	---

**Werkstoff**

Farbe	Schwarz
-------	---------

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Werkstoff	Metall Kunststoff
-----------	----------------------

Oberfläche	Unbehandelt
------------	-------------

Transparent	Nein
-------------	------

**Abmessungen**

Höhe	60 mm
------	-------

Breite	60 mm
--------	-------

Tiefe	28.50 mm
-------	----------

Einbautiefe	17.5 mm
-------------	---------

Einbautiefe Unterputz-Dosen	17.5 mm
-----------------------------	---------

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten	6
-------------------	---

Mit Rückmeldekontakt	Nein
----------------------	------

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Stossfestigkeit IK	IK02
--------------------	------

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Ja
-----------------------	----

**Texte**

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------

Anschlussart	Mit Steckanschlussklemmenblöcken. Mit Schraubklemmen
--------------	--

**Geeignet für**

kallysto Unterputz
--------------------

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----