



WH25260405C

kallysto line UP komplett: 4x Universal-Taster Schwarz

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom	0.01 A
-----------	--------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Taste
Polanzahl	4

Werkstoff

Farbe	Schwarz
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein

Abmessungen

Höhe	92 mm
Breite	92 mm
Tiefe	28.50 mm
Einbautiefe	15.8 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	17.5 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	4
Mit Rückmeldekontakt	Nein

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Ja
-----------------------	----

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Anschlussart	Mit Steckanschlussklemmenblöcken. Mit Schraubklemmen

Geeignet für

kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----