



WH20260605B

**kallysto UP: 6x Universal-Taster mit Befestigungsplatte und Front Schwarz**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

|           |        |
|-----------|--------|
| Taststrom | 0.01 A |
|-----------|--------|

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

**Architektur**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Steuer-/Bedienelement | Taste |
| Polanzahl             | 6     |

**Werkstoff**

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Farbe       | Schwarz              |
| Glanzgrad   | Matt                 |
| Werkstoff   | Metall<br>Kunststoff |
| Oberfläche  | Unbehandelt          |
| Transparent | Nein                 |

**Abmessungen**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Höhe                        | 77 mm    |
| Breite                      | 77 mm    |
| Tiefe                       | 28.50 mm |
| Einbautiefe                 | 17.5 mm  |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 17.5 mm  |

**Installation, Montage**

|             |           |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

**Bedienelemente und Anzeigen**

|                      |      |
|----------------------|------|
| Anzahl der Tasten    | 6    |
| Mit Rückmeldekontakt | Nein |

**Sicherheit**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Schutzart IP      | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK | IK02 |

**Zubehör**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Mit Beschriftungsfeld | Ja |
|-----------------------|----|

**Texte**

|              |                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------|
| Aufdruck     | Ohne Aufdruck                                        |
| Anschlussart | Mit Steckanschlussklemmenblöcken. Mit Schraubklemmen |

**Geeignet für**

|                    |  |
|--------------------|--|
| kallysto Unterputz |  |
|--------------------|--|

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|