



WH23150103Q



**kallysto AP komplett: Druckschalter S3 und Druck-Impulstaster Lichtgrau**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung	Basiselement mit Komplettgehäuse
------------------	----------------------------------

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

**Abmessungen**

Abmessungen	88 x 88 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
Stossfestigkeit IK	IK04

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Taste
-----------------------	-------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	10 A
-----------	------

**Texte**

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
Beleuchtung	Beleuchtbar durch LED Leuchtpatrone
Schaltart/Variante	Wechselschalter S3 / Taster Wechsler

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----