



WH23441204Q

kallysto apparent complet: RTA 230V + interr. chauffer-refroidir Anthracite

Caractéristiques techniques

Courant électrique

| | |
|-----------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 10 A |
| Courant de commutation | 4 A |
| Courant de commutation max. | 10 A |

Tension

| | |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 230 - 230 V |
| Tension nominale | 230 V |

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

Matière

| | |
|----------|------------|
| Couleur | Anthracite |
| Code RAL | 7024 |

Dimensions

| | |
|------------|-------|
| Hauteur | 88 mm |
| Largeur | 88 mm |
| Profondeur | 56 mm |

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

Textes

| | |
|----------------------|-------------------|
| Type de raccordement | Avec bornes à vis |
|----------------------|-------------------|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|