



WH23191303Q

kallysto apparent complet: Interrupteur store / 230VAC Gris Clair

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Poussoir simple

Installation, montage

Montage En saillie

Tension

Tension nominale 250 - 250 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Capacité

Nombre de modules 0

Matière

Couleur Gris clair

Matière Duroplast

Finition Mat

Traitement de surface Non traité

Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui