



WH20260407A

### kallysto 4x poussoir universel Plaque frontal pour combinaison Beige

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Courant de commutation | 0.01 A |
|------------------------|--------|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

##### Architecture

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Type d'organe de commande | Touche |
| Nombre de pôles           | 4      |

##### Matière

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Couleur               | Beige              |
| Finition              | Mat                |
| Matière               | Métal<br>Plastique |
| Traitement de surface | Non traité         |
| Transparent           | Non                |

##### Dimensions

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Hauteur                              | 60 mm    |
| Largeur                              | 60 mm    |
| Profondeur                           | 28.50 mm |
| Profondeur de montage                | 17.5 mm  |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 17.5 mm  |

##### Installation, montage

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

##### Commandes et indicateurs

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Nombre de touches       | 4   |
| Contact d'acquiescement | Non |

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Résistance aux chocs IK | IK02 |

##### Accessoires

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Oui |
|--------------------------------|-----|

##### Textes

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Inscription          | Sans inscription                                             |
| Type de raccordement | Avec borniers de raccordement enfichables. Avec bornes à vis |

##### Convient pour

|                   |  |
|-------------------|--|
| kallysto encastré |  |
|-------------------|--|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|