



WH20260407B

kallysto ENC: 4x poussoir universel avec plaque de fixation et face Beige

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation

0.01 A

Fréquence

Fréquence

50 - 50 Hz

Architecture

Type d'organe de commande

Touche

Nombre de pôles

4

Matière

Couleur

Beige

Finition

Mat

Matière

Métal

Plastique

Traitement de surface

Non traité

Transparent

Non

Dimensions

Hauteur

77 mm

Largeur

77 mm

Profondeur

28.50 mm

Profondeur de montage

17.5 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

17.5 mm

Installation, montage

Montage

Encastré

Commandes et indicateurs

Nombre de touches

4

Contact d'acquittement

Non

Sécurité

Indice de protection IP

IP20

Résistance aux chocs IK

IK02

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage

Oui

Textes

Inscription

Sans inscription

Type de raccordement

Avec borniers de raccordement enfichables. Avec bornes à vis

Convient pour

kallysto encastré

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui