



WH23130209Q



kallysto apparent complet: Pousoir lumineux Brun

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 10 A

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Architecture

Type d'organe de commande Touche

Nombre de pôles 1

Matière

Couleur Marron

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

Dimensions

Hauteur 88 mm

Largeur 88 mm

Profondeur 59 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

Installation, montage

Montage En saillie

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Type de bouton poussoir Bouton -poussoir simple

Contact d'acquiescement Non

Connectivité

Type de connection / prise QuickConnect

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK04

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Textes

Inscription Sans inscription

Type de commutation Contact inverseur à bouton-poussoir lumineux

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Convient pour

kallysto montage en saillie

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui