



WH20260209B

kallysto UP: 2x Universal-Taster mit Befestigungsplatte und Front Braun

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom	0.01 A
-----------	--------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Taste
-----------------------	-------

Polanzahl	2
-----------	---

Werkstoff

Farbe	Braun
-------	-------

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Werkstoff	Metall Kunststoff
-----------	----------------------

Oberfläche	Unbehandelt
------------	-------------

Transparent	Nein
-------------	------

Abmessungen

Höhe	77 mm
------	-------

Breite	77 mm
--------	-------

Tiefe	28.50 mm
-------	----------

Einbautiefe	17.5 mm
-------------	---------

Einbautiefe Unterputz-Dosen	17.5 mm
-----------------------------	---------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	2
-------------------	---

Ausführung Taster	Serientaster
-------------------	--------------

Mit Rückmeldekontakt	Nein
----------------------	------

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Stossfestigkeit IK	IK02
--------------------	------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Ja
-----------------------	----

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------

Anschlussart	Mit Steckanschlussklemmenblöcken. Mit Schraubklemmen
--------------	--

Geeignet für

kallysto Unterputz