



WH20260209B

**kallysto ENC: 2x poussoir universel avec plaque de fixation et face Brun**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant de commutation 0.01 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Architecture**

Type d'organe de commande Touche

Nombre de pôles 2

**Matière**

Couleur Marron

Finition Mat

Matière Métal  
Plastique

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

**Dimensions**

Hauteur 77 mm

Largeur 77 mm

Profondeur 28.50 mm

Profondeur de montage 17.5 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 17.5 mm

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches 2

Type de bouton poussoir Double bouton-poussoir

Contact d'acquiescement Non

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Oui

**Textes**

Inscription Sans inscription

Type de raccordement Avec borniers de raccordement enfichables. Avec bornes à vis

**Convient pour**

kallysto encastré