



WH20260403B

kallysto ENC: 4x poussoir universel + plaque de fixation + face Gris Clair

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	0.01 A
------------------------	--------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Touche
---------------------------	--------

Nombre de pôles	4
-----------------	---

Matière

Couleur	Gris clair
---------	------------

Finition	Mat
----------	-----

Matière	Métal
---------	-------

Traitement de surface	Plastique
-----------------------	-----------

Transparent	Non traité
-------------	------------

Transparent	Non
-------------	-----

Dimensions

Hauteur	77 mm
---------	-------

Largeur	77 mm
---------	-------

Profondeur	28.50 mm
------------	----------

Profondeur de montage	17.5 mm
-----------------------	---------

Profondeur des boîtes d'encastrement	17.5 mm
--------------------------------------	---------

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	4
-------------------	---

Contact d'acquittement	Non
------------------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK02
-------------------------	------

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Oui
--------------------------------	-----

Textes

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------

Type de raccordement	Avec borniers de raccordement enfichables. Avec bornes à vis
----------------------	--

Convient pour

kallysto encastré	
-------------------	--

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----