



WH20260403B

kallysto ENC: 4x poussoir universel + plaque de fixation + face Gris Clair

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 0.01 A

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Architecture

Type d'organe de commande Touche
Nombre de pôles 4

Matière

Couleur Gris clair
Finition Mat
Matière Métal
Plastique
Traitement de surface Non traité
Transparent Non

Dimensions

Hauteur 77 mm
Largeur 77 mm
Profondeur 28.50 mm
Profondeur de montage 17.5 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement 17.5 mm

Installation, montage

Montage Encastré

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 4
Contact d'acquiescement Non

Sécurité

Indice de protection IP IP20
Résistance aux chocs IK IK02

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Oui

Textes

Inscription Sans inscription
Type de raccordement Avec borniers de raccordement enfichables. Avec bornes à vis

Convient pour

kallysto encastré

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui