



WH23260409Q

**kallysto AP komplett: 4x Universal-Taster Braun**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Taststrom 0.01 A

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Taste

Polanzahl 4

**Werkstoff**

Farbe Braun

Glanzgrad Matt

Werkstoff Metall  
Kunststoff

Oberfläche Unbehandelt

Transparent Nein

**Abmessungen**

Höhe 88 mm

Breite 88 mm

Tiefe 56 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

**Installation, Montage**

Montage auf Aufputz

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten 4

Mit Rückmeldekontakt Nein

**Sicherheit**

Schutzart IP IP20

Stoßfestigkeit IK IK04

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Ja

**Texte**

Aufdruck Ohne Aufdruck

Anschlussart Mit Steckanschlussklemmenblöcken. Mit Schraubklemmen

**Geeignet für**

kallysto Aufputz