



WH25250804C

kallysto line UP komplett: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W Anthrazit

Technische Eigenschaften

Erfassung

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
-------------------	-----------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Abmessungen

Breite	92 mm
--------	-------

Einbautiefe	20 mm
-------------	-------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Werkstoff

Farbe	Anthrazit
-------	-----------

Werkstoff	Polycarbonat (PC)
-----------	-------------------

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------