




WH23180509Q

kallysto AP komplett: Drehschalter S2/1-polig/ 0-2-0-1 / Braun

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Braun
RAL Nummer	8014
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Basiselement mit Komplettgehäuse
------------------	----------------------------------

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Abmessungen

Abmessungen	88 x 88 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK04

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Drehknopf
-----------------------	-----------

Elektrischer Strom

Nennstrom	25 A
-----------	------

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Schaltart/Variante	Umschalter Schema 2/1-polig, 0-1-0-2

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----