



WH22191300T

kallysto montage en canaux: Interrupt. store/230VAC avec boîte G3 et cadre Blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Poussoir simple
---------------------------	-----------------

Installation, montage

Montage	Canal d'installation
---------	----------------------

Tension

Tension nominale	250 - 250 V
------------------	-------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Capacité

Nombre de modules	0
-------------------	---

Matière

Couleur	Ultra blanc
---------	-------------

Matière	Duroplast
---------	-----------

Finition	Mat
----------	-----

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----