



WH23130203Q



**kallysto AP komplett: Leucht-Impulstaster Lichtgrau**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Taststrom	10 A
-----------	------

**Spannung**

Nennspannung	230 V
--------------	-------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Taste
Polanzahl	1

**Werkstoff**

Farbe	Lichtgrau
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Ja
Rückwand Innenseite	Matt

**Abmessungen**

Höhe	88 mm
Breite	88 mm
Tiefe	59 mm
Einbautiefe	59 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm

**Installation, Montage**

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

**Bedienelemente und Anzeigen**

Kontrollleuchte	Optisch
Anzahl der Tasten	1
Ausführung Taster	Einzelstaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect
Mit Krallenbefestigung	Nein

**Anschluss**

Lampenfassung Typ	Stecksocket
Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK04

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Texte**

Zentralstücke	Das verwendete Zentralstück bestimmt die Funktion Schalter oder Taster
Aufdruck	Ohne Aufdruck
Montageart	Nur als Einzelgerät einsetzbar
Beleuchtung	Mit LED Leuchtpatrone gelb für Beleuchtung
Dichtung	Ohne Dichtung
Schaltart/Variante	Taster Wechsler
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen

---

**Geeignet für**

kallysto Aufputz

---

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform

Ja

---