



WH23596207Q

kallysto AP komplett: Steckdose Typ 25 mit Steckklemmen, Beige

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

Werkstoff

| | |
|------------|-------------|
| Farbe | Beige |
| RAL Nummer | 1015 |
| Glanzgrad | Matt |
| Werkstoff | Duroplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|-------|
| Höhe | 88 mm |
| Breite | 88 mm |
| Tiefe | 54 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 0 mm |

Anschluss

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Leiterquerschnitt | 1.0 - 2.5 mm ² |
|-------------------|---------------------------|

Installation, Montage

| | |
|-------------|---------|
| Montage auf | Aufputz |
|-------------|---------|

Anschlussmöglichkeiten

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Steckanschluss |
| Montageart | Schraubbefestigung |
| Anschluss-/Steckertyp USB | quickconnect |

Ausstattung

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | Schweizer Norm Typ 25 |
| Verdreher Zentraleinsatz | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Schutzleiterkontakt rund | Nein |
| Mit Signallampe | Nein |

Zubehör

| | |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

Kapazität

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

Sicherheit

| | |
|-------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK04 |
| Schutzart IP | IP20 |

Funktionen

| | |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung | Nein |

Kennzeichnung

| | |
|--------------|------|
| Mit Aufdruck | Nein |
|--------------|------|

Texte

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Abdeckung | Komplettgehäuse |
| Schutz | Ohne erhöhten Berührungsschutz |
| Anschlussart | Mit Schraubklemmen |

Geeignet für

kallysto Aufputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja
