




WH20191705H

kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur store/ 250VAC Noir

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Bouton poussoir à 4 éléments

Matière

Couleur Noir

Code RAL 9005

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Connectivité

Type de montage Fixation par serrage
borne à vis

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Textes

Inscription Avec symbole « Flèches »

Convient pour

kallysto encastré / kallysto montage en saillie

Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui