



WH14916505Q

**basico AP Gr.2x1 complet: Prise type 15 / Prise type 15 Noir**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 10 A |
|-------------------------|------|

**Fréquence**

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

**Matière**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Couleur               | Noir       |
| Code RAL              | 9005       |
| Matière               | Duroplast  |
| Traitement de surface | Non traité |

**Dimensions**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Hauteur                              | 148 mm |
| Largeur                              | 88 mm  |
| Profondeur                           | 54 mm  |
| Nombre d'unités                      | 2      |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 0 mm   |

**Raccordement**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Type de connexion / prise | Norme suisse type 15 |
|---------------------------|----------------------|

**Installation, montage**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Montage                       | En saillie |
| Position de montage/connexion | Vertical   |

**Connectivité**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Type de connection / prise   | Raccordement à fiche |
| Type de montage              | Fixation par vis     |
| Type de connecteur/prise USB | QuickConnect         |

**Equipement**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Type de connecteur/prise de courant                | Norme suisse type 15 |
| Avec couvercle à charnière                         | Non                  |
| Avec broche ronde de protection de mise à la terre | Oui                  |

**Accessoires**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

**Capacité**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 2 |
|-------------------|---|

**Sécurité**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK04 |
| Indice de protection IP | IP20 |

**Identification**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Avec inscription | Non |
|------------------|-----|