



WH25440500C

kallysto.line encastré complet: Thérmostat avec interrupteur + LED 230V Blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande

Rotatif

Courant électrique

Courant de commutation

10 A

Tension

Tension nominale

230 - 230 V

Tension nominale

230 V

Fréquence

Fréquence

50 - 50 Hz

Matière

Couleur

Ultra blanc

Code RAL

9016

Dimensions

Hauteur

92 mm

Largeur

92 mm

Profondeur

48 mm

Sécurité

Indice de protection IP

IP20

Textes

Type de raccordement

Avec bornes à vis

Inscription

Divers symboles

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui