



WH25440500C

**kallysto.line encastré complet: Thermostat avec interrupteur + LED 230V Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande Rotatif

**Courant électrique**

Courant de commutation 10 A

**Tension**

Tension nominale 230 - 230 V

Tension nominale 230 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Matière**

Couleur Ultra blanc

Code RAL 9016

**Dimensions**

Hauteur 92 mm

Largeur 92 mm

Profondeur 48 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

**Textes**

Type de raccordement Avec bornes à vis

Inscription Divers symboles

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS Oui