



WH22191400T



kallysto montage en canaux: Poussoir store / 250VAC avec boîte G3 et cadre Blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Type d'organe de commande Poussoir simple

##### Installation, montage

Montage Canal d'installation

##### Tension

Tension nominale 250 - 250 V

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

##### Matière

Couleur Ultra blanc

Matière Duroplast

Finition Mat

Traitement de surface Non traité

##### Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui