



WH23180700Q

kallysto AP komplett: Schwenktaster Schliesser/1p/ 0<-1 Ultraweiss

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom 16 A

Spannung

Nennspannung 250 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Architektur

Steuer-/Bedienelement Drehknopf

Polanzahl 1

Werkstoff

Farbe Ultraweiss

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

Transparent Nein

Abmessungen

Höhe 88 mm

Breite 88 mm

Tiefe 61.5 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Bedienelemente und Anzeigen

Ausführung Taster Einzeltaster

Mit Rückmeldekontakt Nein

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Stossfestigkeit IK IK04

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Texte

Aufdruck Mit Aufdruck "0 ← 1"

Schaltart/Variante Schliesser

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Geeignet für

kallysto Aufputz

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja