



WH20261403A

kallysto 4x Universal-Taster mit LED mit Front für Kombination Lichtgrau

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom	0.01 A
-----------	--------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Taste
Polanzahl	4

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein

Abmessungen

Höhe	60 mm
Breite	60 mm
Tiefe	28.50 mm
Einbautiefe	17.5 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	17.5 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	4
Mit Rückmeldekontakt	Nein

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK02

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Ja
-----------------------	----

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Anschlussart	Mit Steckanschlussklemmenblöcken. Mit Schraubklemmen

Geeignet für

kallysto Unterputz	
--------------------	--

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----