



WH25260207C

kallysto.line ENC complet: 2x poussoir universel Beige

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 0.01 A

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Architecture

Type d'organe de commande Touche

Nombre de pôles 2

Matière

Couleur Beige

Finition Mat

Matière Métal
Plastique

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

Dimensions

Hauteur 92 mm

Largeur 92 mm

Profondeur 28.50 mm

Profondeur de montage 15.8 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 17.5 mm

Installation, montage

Montage Encastré

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

Type de bouton poussoir Double bouton-poussoir

Contact d'acquiescement Non

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Oui

Textes

Inscription Sans inscription

Type de raccordement Avec borniers de raccordement enfichables. Avec bornes à vis

Convient pour

kallysto encastré

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui