



WH23260607Q

**kallysto apparent complet: 6x poussoir universel Beige**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant de commutation	0.01 A
------------------------	--------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Architecture**

Type d'organe de commande	Touche
---------------------------	--------

Nombre de pôles	6
-----------------	---

**Matière**

Couleur	Beige
---------	-------

Finition	Mat
----------	-----

Matière	Métal
---------	-------

Traitement de surface	Plastique
-----------------------	-----------

Transparent	Non traité
-------------	------------

**Dimensions**

Hauteur	88 mm
---------	-------

Largeur	88 mm
---------	-------

Profondeur	56 mm
------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	0 mm
--------------------------------------	------

**Installation, montage**

Montage	En saillie
---------	------------

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches	6
-------------------	---

Contact d'acquittement	Non
------------------------	-----

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK04
-------------------------	------

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Oui
--------------------------------	-----

**Textes**

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------

Type de raccordement	Avec borniers de raccordement enfichables. Avec bornes à vis
----------------------	--

**Convient pour**

kallysto montage en saillie
-----------------------------