



WH20441200A

**kallysto RTA 230V + interr. chauffe-reffroidir avec face pour combinaison Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
Courant de commutation	4 A
Courant de commutation max.	10 A

**Tension**

Tension nominale	230 - 230 V
Tension nominale	230 V

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Ultra blanc
Code RAL	9016

**Dimensions**

Hauteur	60 mm
Largeur	60 mm
Profondeur	50 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

**Textes**

Type de raccordement	Avec bornes à vis
Inscription	Divers symboles

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----