



WH20191300B

kallysto UP: Storen-Druckschalter/230VAC mit Befestigungsplatte +Front Weiss

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement Einzeltester

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Spannung

Nennspannung 250 - 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Kapazität

Anzahl Module 0

Werkstoff

Farbe Ultraweiss

Werkstoff Duroplast

Glanzgrad Matt

Oberfläche Unbehandelt

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja