




WH23180105Q

kallysto apparent complet: Interrupteur rotatif S0/1 pôle/0-1-0-1/ Noir

### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

Montage En saillie

#### Tension

Tension nominale 250 V

#### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

#### Matière

Couleur Noir

Code RAL 9005

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

#### Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur Elément de base avec habillage complet

#### Connectivité

Type de montage Fixation par vis

#### Dimensions

Dimensions 88 x 88 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK04

#### Architecture

Type d'organe de commande Rotatif

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 25 A

#### Textes

Type de raccordement Avec bornes à vis

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation Schéma interrupteur arrêt 0/1-pôles

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui